


辊类清洗机型号及功能

网辊系列清洗机

(适合不易挥发弱碱性清洗液，主要针对水墨、UV墨)



- ① 超声波清洗机。
- ② 阿拉伯数字表示清洗槽同时可清洗数量。
- ③ 清洗槽内槽体的尺寸长度mm。
- ④ W为适合水性溶剂，S适合易挥发性溶剂。
- ⑤ T为小型台式机，V为落地柜式机。
- ⑥ C字母为电脑版，无字母表示传统按钮控制清洗。

机型命名举例说明

例一、SS/C-2R570WT 该机型每次可同时清洗2支辊面长度为565mm以下，适合水性清洗液，台式机型。

例二、SS/C-2R690WT 该机型每次可同时清洗2支辊面长度为685mm以下，适合水性清洗液，台式机型。

例三、SS/C-1R1300WV 该机型每次可同时清洗1支辊面长度为1290mm以下，适合水性清洗液，柜式机型。

例四、SS/C-1R1200WV-C 该机型每次可清洗1支辊，辊面长度为1190mm以下，适合水性清洗液，柜式机型，自动程序控制清洗过程，可连接循环过滤等诸多辅助件。

网辊清洗机图例



选配件

序号	附件名称	型号	备注说明
01	支架	B/2R250-10	不锈钢材质，配合槽宽250mm，2支辊清洗。
02	支架	B/1R200-20	不锈钢材质，配合槽宽200mm，1支辊清洗。
03	防尘盖*	DC/槽宽*槽长	不锈钢材质，适合槽宽250mm，长度需定制。
04	外置溶剂箱*	SB-L	S304材质，160L容量，适合自动清洗机。
05	循环过滤系统*	定制	适合柜式机型，根据使用方要求定制。
06	网辊存储支架*	定制	根据使用方要求定制。
07	清洗机工作台*	定制	适合台式机，根据使用方要求定制。

说明：表格中带*的附件，需要定制。

图例

B/2R250*10支架



DC/250*450防尘盖



DC/180*1300防尘盖

